

取扱説明書

POWERLIGHT パワーライト・ライト

28341 BLS-23：充電可能な電池が含まれています。

28331 BLS-21：電池は含まれません。

特長

- ・ハイパワーで高照度のキセノン球を使用し、長い点灯時間が続きます。
- ・耐水設計の本体と密封式のヘッド部。
- ・オートリターンのマグネット式スイッチが、標準点灯、強力点灯、消灯の3段階に対応。
- ・特殊な拡大レンズと高性能の反射鏡を組み合わせた高照度設計。
- ・ $\phi 25.4\sim 31.8\text{mm}$ までのハンドルバーに対応し、取付けが簡単なブラケット。
- ・電源：単3電池×4
- ・サイズ：111×46.5×46.5mm
- ・重量：99g（電池は含まず）
- ・点灯時間：3.5時間

設定

- ・ライト本体をブラケットのレールに差し入れ、しっかり止めてください。ブラケット下側のネジを回転し、ハンドルバーに取付けてください。（Fig.1）
- ・（A）の部分を押すとロックが外れて、ライト本体が前方に抜けます。（Fig.2）
- ・前方部分を少し回転（時計の針と逆方向）すると外れて、中から電池ケースが出てきます。（Fig.3）
- ・電池ケースの図に従って、正しい方向に電池を入れてください。
- ・電池ケースをライト本体に入れた後、BBBのマークが上に位置するように前方部分を回転し組み付けてください。

RITEWAY
PRODUCTS JAPAN
ライトウェイプロダクツジャパン株式会社

〒171-0022

東京都豊島区南池袋 3-18-34 池袋シティハイツ 102

TEL：03-5950-6002 FAX：03-5956-8028

<http://www.riteway-jp.com>